

Schemerschakelaars - Relais

CdS-T-OB



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92367

Productinformatie

- Schemerschakelaar met een geïntegreerde tijdschakelklok
- Programmeerbare energiebesparingsperiode via een druk op de toets door de geïntegreerde schakelklok
- Inlezen van de actuele lichtwaarde via een druk op de toets
- **Wordt geleverd inclusief de bijbehorende afstandsbediening**
- Relais met wolfram voorloopcontact, geoptimaliseerd voor LED-belastingen
- **Toepassingsvoorbeelden:** ideaal voor ruimtes waar permanente verlichting gewenst is: entree, trappenhuizen, gangen.

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	69 x 63 x 55 mm
Verbruik:	< 0,5 W
Beschermingsgraad/- klasse:	IP54 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
	Kanaal 1 (lichtsturing)
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5

max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 165 A

max. inschakelstroom I_p (200 μ s) = 800 A

Contacttype: 1x maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact




Inschakeldrempel: 2 - 300 Lux

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
CdS-T-OB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92367	4007529923670

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
IR-CdS-T	-	92368	4007529923687



Afmetingen 92367

Schakelschema