



KRAGEN-STECKVERBINDER 163 ZEL und ABK

Zugentlastung und Abdeckkappe

Technische Angaben

Anschluss	Kabelausschluss für 3-polige Leitung Ø 6,0- 8,5 mm für 5-polige Leitung Ø 7,6- 9,8 mm
Isolierteil	Polyamid 6.6, schwarz Dauergebrauchstemperatur 100 °C kurzzeitig 160 °C andere Polyamide auf Anfrage
Schraube	C 3,5 x 13 mm Stahl, verzinkt, chromatiert
Drehmoment	 max. 0,5 Nm
Abmantellänge	3-polig 33 mm 5-polig 42 mm PE jeweils 7 mm voreilend

Zubehör

163 ST und 160 BUs	2-, 3- und 5-polige Kragensteckverbinder ohne Drahtschutz
163 ST DS und 160 BU DSs	2-, 3- und 5-polige Kragensteckverbinder mit Drahtschutz



Zeichnungen

Auf Zeichnung klicken für PDF-Ansicht



Bestellinformation

Typ/Polzahl	Bestell-Nr.	Verp- Einheit	Beschreibung
163/ 3 ZEL	192203	400	Zeichnung
163/ 5 ZEL	192205	500	Zeichnung
163/ 3 ABK	192303	400	
163/ 5 ABK	192305	500	