



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-
Montageort	Rückseiteneinsätze Stufenschieber
Beschreibung der Montageplatte	Telequick perforiert
Kompatible Produktfamilie	Thalassa (Thalassa PLA) Thalassa (Thalassa PHD)
Geräteaufbau	1 Montageplatte
Material	Galvanisierter Stahl

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Schrauben - Schraubentyp M8 - auf Rückseiteneinsätzen Ort
Zulässige Dauerbelastung	150 kg
Höhe	Nennwert: 1250 mm Echt: 1120 mm
Breite	Nennwert: 750 mm Echt: 626 mm
Tiefe	Echt: 15 mm
Abmessungen des Ausschnitts	11 x 26 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	63,0 cm
VPE 1 Länge	112,0 cm
VPE 1 Gewicht	5,234 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	69
VPE 2 Höhe	90,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	374,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------
