

Technisches Datenblatt

Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50115044

KB JST-3000

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für Schnittstelle	RS 232
----------------------------	--------

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
------------------	------------

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	JST ZHR
---------------------	---------

Polzahl	10 -polig
---------	-----------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	3 St.
--------------	-------

Farbe Mantel	schwarz
--------------	---------

Geschirmt	Ja
-----------	----

Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
--------------------	------------------------------------

Leitungsdurchmesser (außen)	5 mm
-----------------------------	------

Leitungslänge	3.000 mm
---------------	----------

Werkstoff Mantel	PUR
------------------	-----

Schleppkettentauglichkeit	Nein
---------------------------	------

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444995
-----------------	----------

eCl@ss 5.1.4	27279201
--------------	----------

eCl@ss 8.0	27279218
------------	----------

eCl@ss 9.0	27060311
------------	----------

eCl@ss 10.0	27060311
-------------	----------

eCl@ss 11.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	JST ZHR
---------------------	---------

Polzahl	10 -polig
---------	-----------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------