


LED-Einbaudownlightset BB16, V4A, IP54, dimmbar

Artikel-Nr. 39376423



| 1.0 m | 0.7 0.7 | 1173.2 |
|-------|---------|-------------|
| 2.0 m | 1.4 1.4 | 293.3 |
| 3.0 m | 2.1 2.0 | 130.4 |
| 4.0 m | 2.8 2.7 | 73.3 |
| 5.0 m | 3.5 3.4 | 46.9 |
| | Ø (m) | E0(0°) [lx] |



LED-Einbaudownlightset BB16, V4A, IP54, dimmbar, edelstahl . Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54*, Schutzklasse: (EN 61140) II, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 680lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt .

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 39376423 |
| Stand: | 15.02.2021 23:37 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Lichtfarbe | 3000 |
| Farbe | edelstahl |
| Länge | 82 mm |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |
| Material | Edelstahl / Aluminium / Glas |
| Leistung | 6 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Art der Dimmung | Phasenabschnitt |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 45 mm |
| Lichtstrom | 680 lm |
| Schutzart | IP54* |
| Schutzklasse | II |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Länge | 82 mm |
| Breite | 82 mm |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung |