

## Hymer Mehrzweckleiter SC 40

2 x 8 profilierte Sprossen, Holmlänge  
2,32 - 4 m

Artikelnummer: 147642



**HYMER**



## Hymer Mehrzweck-Kombileiter SC 40

Mehrzweckleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 8 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 4,43 m / 3,02 m
- Holmlänge 2,32 - 4 m
- Breite 355 - 750 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Quertraverse am Holmende
- Gewicht 9,5 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweckleiter	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweiteilig
Länge Holm	2,32-4 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4,43 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,02 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	2 x 8	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	profilierete Sprossen	Garantie	10 Jahre
Breite	355-750 mm	Gewicht	9,5 kg
klappbar	ja		

## Zubehör

147607		Ersatzteil, Für Anlegeleiter
224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg