

Anti-Ermüdungsmatte

Arnhem

Meterware, Höhe x Breite 12,7 x 1220 mm, aus microcellulären Vinyl (geschäumt) mit Tränenblech-Oberfläche aus Dyna Shield™ in grau, rutschfest



Artikelnummer: 235514



Anti-Ermüdungsmatte


- geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für mittlere Beanspruchung
- Meterware
- Höhe x Breite 12,7 x 1220 mm
- aus microcellulären Vinyl (geschäumt) mit Tränenblech-Oberfläche aus Dyna Shield™ in grau
- abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
- rutschfest

Technische Details





| | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------|
| Arbeitsplatzausstattung | Bodenbelag | Farbe | grau | |
| | Bodenbelag | Anti-Ermüdungsmatte | Höhe | 12,7 mm |
| | Konfektionierung | Meterware | Breite | 1220 mm |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| geeignet für (Branche/Bereich) | trockene, industrielle Bereiche | Bodenbelag Ausstattung | abgeschrägte Kanten |
| geeignet für (Anwendung) | mittlere Beanspruchung | Bodenbelag Funktion | rutschfest |
| Einsatzort | Innenbereich | elektrisch leitend | nein |
| Material Lauffläche | microcelluläres Vinyl | Schwer entflammbar | nein |
| Material Verarbeitung | geschäumt | befahrbar | nein |
| Oberfläche Bodenbelag | Tränenblechprofil | Gewicht | 4,7 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 235625 |  | ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke |
|--------|---|---|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213069 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm |
| 221861 |  | Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung |
| 227867 |  | Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau |
| 227891 |  | Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft |