

Cascoo Lenkrolle



Traglast 700 kg, Durchmesser 125 mm, Naben Länge 60 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Felge aus Gusseisen, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243518

Lenkrolle

- Traglast 700 kg
- Durchmesser 125 mm
- Naben Länge 60 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Felge aus Gusseisen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	ohne
Traglast	700 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyurethan	Länge Nabe	60 mm
Durchmesser Rad	125 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm

Material Felge	Gusseisen	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	5,007 kg