



## G13-Einbaufassungen

G13-Einbaufassungen für Lampen T8 und T12  
 Mit Starteraufnahme, Fassungsdicke: 13 mm  
 Gehäuse: PC, weiß, Rotor: PBT GF, weiß, T130  
 Nennwert: 2/500  
 Steckklemmen: 0,5–1 mm<sup>2</sup>  
 Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm  
 Gewicht: 9/9,5 g



### Distrelec Art.-Nr. 252590

Typ: 47205  
 VS-Best.-Nr.: 101712



### Distrelec Art.-Nr. 252591

Typ: 47206 mit federndem Längenausgleich  
 VS-Best.-Nr.: 101716