

KGM

Sechskantmuttern



Typ KGM: Sechskantmutter, Kunststoff



Typ KGM: SUB-D9, PB, SUB-D25




Typ GMT: Gegenmutter, geteilt

Produktbeschreibung

Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde.

Die Sechskantmuttern KGM-SUB-D9, KGM-PB und KGM-SUB-D25 dienen bei Verwendung der teilbaren Kabelverschraubungen KVT 32, KVT 40 und KVT 50 zur Einführung gängiger Stecker wie z.B. SUB-D, PROFIBUS, DVI usw.



Spezifikationen

Material	Polyamid (PA) / Polycarbonat (PC) / Messing (BR), vernickelt
Farbe	<input type="checkbox"/> grau (ähnlich RAL 7035) <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> Messing
Brandklasse	UL94-Vo, selbstverlöschend
Temperatur	- 30°C bis + 120°C
Eigenschaften	Halogenfrei, silikonfrei

Zubehörteile

KVT, KVT-SNAP, KVT-W90	
Kabelverschraubungen	Seite 22 - 26
QVT Kabelverschraubung	Seite 42
KEL-DPZ Durchführungsplatten	Seite 56 - 57
KEL-DPF Kabeldurchführungen	Seite 61

Gewinde	Typ	Best.Nr.	Material	Höhe [mm]	Schlüsselweite	Edmaß [mm]	Ausbruch a×b[mm]	VE
---------	-----	----------	----------	-----------	----------------	------------	------------------	----

Sechskantmutter, Kunststoff

M20 × 1.5	KGM 20	<input type="checkbox"/> 52273	PA	7.0	SW 26	28.2	-	10
		<input type="checkbox"/> 52283						
M25 × 1.5	KGM 25	<input type="checkbox"/> 52274	PA	7.0	SW 32	36	-	10
		<input type="checkbox"/> 52284						
M32 × 1.5	KGM 32	<input type="checkbox"/> 52275	PA	7.0	SW 41	46	-	10
		<input type="checkbox"/> 52285						
M40 × 1.5	KGM 40	<input type="checkbox"/> 52276	PA	7.0	SW 50	56	-	10
		<input type="checkbox"/> 52286						
M50 × 1.5	KGM 50	<input type="checkbox"/> 52277	PA	8.6	SW 60	66	-	10
		<input type="checkbox"/> 52287						
M63 × 1.5	KGM 63	<input type="checkbox"/> 52278	PA	8.6	SW 75	83	-	5
		<input type="checkbox"/> 52288						
M63 × 1.5	GM 63	<input type="checkbox"/> 56152	BR	5.5	SW 70	78	-	5

Sechskantmutter mit Aussparung

M32 × 1.5	KGM-SUB-D9	<input type="checkbox"/> 45105	PC	7.0	SW 41	46	35 × 16	10
		<input type="checkbox"/> 45106						
M40 × 1.5	KGM-PB	<input type="checkbox"/> 45107	PC	8.0	SW 50	55	43 × 17	10
		<input type="checkbox"/> 45109						
M50 × 1.5	KGM-SUB-D25	<input type="checkbox"/> 45108	PC	8.0	SW 60	66	55 × 16	10
		<input type="checkbox"/> 45110						

Teilbare Gegenmutter

M20 × 1.5	GMT 20	<input type="checkbox"/> 31110	PA	9.0	SW 27	29	-	10
M25 × 1.5	GMT 25	<input type="checkbox"/> 31100	PA	9.0	SW 32	35	-	10
M32 × 1.5	GMT 32	<input type="checkbox"/> 31120	PA	12.0	SW 40	44	-	10
M50 × 1.5	GMT 50	<input type="checkbox"/> 31140	PA	15.0	SW 63	69	-	10