


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1384 Eurokastenwagen



Eurokastenwagen im Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Variabel einschraubbare Etagen im Raster von 100 mm möglich. Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. 5 Etagenrahmen passend für je 3 Eurokästen 600x400 mm. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Ladeflächenlänge (mm)	1240
Ladeflächenbreite (mm)	610
Etagenhöhen (mm)	311, 611, 911, 1211, 1511
Tragkraft Etage (kg)	80
Gesamtlänge (mm)	1372
Gesamtbreite (mm)	685
Gesamthöhe (mm)	1686
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	109
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976013848