

PRODUKTDATENBLATT

VISION COOL

TOPLINE ●●●

●●●●○ Lebensdauer

schräg



- Freie Sicht auf das Werkstück
- Kontrollierter Materialabtrag
- Kühler Schliff für weniger Anlauffarben

Zirkon-Fächerschleifscheibe. Dank ihrer drei Aussparungen wird die VISION COOL beim Drehen transparent. Das ermöglicht permanente Kontrolle des Arbeitsergebnisses.



Typenbezeichnung	VISION COOL
Artikelbezeichnung 1	Lamellenschleifscheibe
Artikel-Nr.	207079
GTIN	4011890059975
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,110 kg
Produktabmessung	125 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifscheibe schräg
Form Kurzversion	schräg
Körnung SU	80
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK05
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890060407
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,100 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE