

**Artikelnummer:** 122697

**Kurzbeschreibung:** Eckschutzprofile Typ H, 5-m-Rolle, weiß/rot

**Langbeschreibung:** Eckschutzprofile Typ H, 5-m-Rolle: dämpfen selbst härteste Stöße und warnen vor Gefahrenstellen die flexiblen Profile aus weichem Polyurethanschaum warnen vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen sie absorbieren harte Stöße und vermeiden dadurch Stoßverletzungen und schützen vor Rammschäden Einsatz erfolgt auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen im Innen- oder Außenbereich ein besonderes Herstellungsverfahren schützt die Warnmarkierung vor Farbabrieb für die individuelle Montage lieferbar in Einmeter-Stücken, Fünfmeter-Rollen oder vom laufenden Meter sehr stark haftender, licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber (Klebekraft 21 N/25 mm) temperaturbeständig von -40-Grad bis +100-Grad C für den Innen- und Außeneinsatz Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E Typ H: Eckig: B 47 x H 47 mm



**EAN/GTIN:** 4251182800896