

# ROLINE Mini-GBIC Modul 10G, Single Mode LR, LC

<b>Artikelnummer</b>	21.14.3498
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.14.3498
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7630049629103



## ROLINE SFP-Modul für Netzwerkverbindungen in 10 Gigabit Ethernet Netzwerken (10G LR)

- Für Single-Mode - Fasern
- Die maximale Kabellänge auf der LWL-Seite beträgt 10 km
- Hot-Swappable
- Betriebstemperatur -10°C ~ 70°C
- Formfaktor Mini GBIC / SFP (Small Form-Factor Pluggable)
- Unterstützt DDM (Digital Diagnostics Monitoring)

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Netzwerk-Switches
Produkttyp	Transceiver-Modul
Farbe	silberfarben
Lieferumfang	Mini-GBIC
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Höhe	12 mm
Breite	57 mm
Tiefe	15 mm

---

Gewicht	15.7 g
---------	--------

Verpackungshöhe	10 mm
-----------------	-------

Verpackungsbreite	40 mm
-------------------	-------

Verpackungstiefe	80 mm
------------------	-------

Paketgewicht	0.02 kg
--------------	---------