

Rollgewindestab

- Außenmaß: 17 mm
- Kernmaß: 15 mm
- Steigung: 10 mm
- Gebrauchslast: 85 kN
- Bruchlast: 170 kN



Modellbeispiel: Rollgewindestab Ø 15 mm, Länge 500 mm (Art. 113105)

Ausführung: Länge/Material

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------

Rohe Ausführungen

■	113105	500 mm roh
■	113106	600 mm roh
■	113107	700 mm roh
■	113108	800 mm roh
■	113109	900 mm roh
■	113110	1000 mm roh
■	113111	1100 mm roh
■	113112	1200 mm roh
■	113113	1300 mm roh
■	113114	1400 mm roh
■	113115	1500 mm roh

Verzinkte Ausführungen

■	113105v	500 mm verzinkt
■	113106v	600 mm verzinkt
■	113107v	700 mm verzinkt
■	113108v	800 mm verzinkt
■	113109v	900 mm verzinkt
■	113110v	1000 mm verzinkt
■	113111v	1100 mm verzinkt
■	113112v	1200 mm verzinkt
■	113113v	1300 mm verzinkt
■	113114v	1400 mm verzinkt
■	113115v	1500 mm verzinkt

Legende: ■ 24 - 72 Stunden ■ 3 - 6 Tage ■ 1 - 3 Wochen ■ 3 - 5 Wochen ■ 5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Flügelmutter aus Guss, SW 27, Ø 70 mm, VPE 10 Stk.

Flansch: Ø 70 mm
Material: Guss, feuerverzinkt
Belastung: Pzul. 90 kN (DIN 18216)



Flügelmutter SW 27, aus Guss, Ø 100 mm, VPE 10 Stk.

Flansch: Ø 100 mm
Material: Guss, verzinkt
Belastung: Pzul. 90 kN (DIN 18216)



Sechskantmuttern SW 30 für Rollgewindestab Ø 15 mm, VPE 10 Stk.

Material: Stahl (ST 52.3)
für Rollgewindestab Ø 15 mm
Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück



Kombi-Platte 8F 12, 12, für Ankerstab 15 mm, VPE 10 Stk.

Material: verzinkt
Maße (BxT): 120 x 120 mm
für Ankerstab 15 mm



Gegenplatte, Unterlagsplatte, für Stahlgurte 120x120x10mm und Ankerstab Ø 15mm, VPE 10 Stk.

Material: verzinkt
für Stahlgurte 120 x 120 x 10 mm
für Ankerstab Ø 15 mm



Flügelmutter SW 27, für Ankerstäbe Ø 15 mm, VPE 10 Stk.

Material: verzinkt
für Unterlagsplatten und Ankerstab Ø 15 mm
Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück



Wassersperre für Spannstab Ø 15 mm, Pzul. 90 kN

Material: Stahl, roh
Pzul.: 90 kN