

Artikelnummer: 195821

Kurzbeschreibung: RS-GUIDESYSTEMS
Gurtpfosten, Edelstahl, 360-Grad Drehkopf, Höhe
1000 mm, Gurtbandma ss L 2300 x B 50 mm,
Gurtfarbe rot/schwarz

Langbeschreibung: RS-GUIDESYSTEMS
Gurtpfosten, Edelstahl, 360-Grad Drehkopf,
Gurtbandma ss L 2300 x B 50 mm, div. Gurtfarben:
Die praktischen RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten
mit 360-Grad drehbarem Pfostenkopf bewähren
sich als Leit- & Absperrpfosten bei verschiedenen
Sicherungsmaßnahmen sowie der
Arbeitsorganisation in Ihrem Unternehmen. Dieses
Absperrsystem ermöglicht es Ihnen durch die
vollständige Drehbarkeit des Pfostenkopfs, das
Gurtband stets optimal auszurichten. In die Gurtkassette ist eine Fliehkraftbremse
integriert, um Verletzungsgefahren beim Einziehen des Absperrbandes zu vermeiden. Das
System lässt sich mit einer Gurtauszugslänge von 2,3 Metern und einer Gurtbreite von 50
mm für viele verschiedene Begrenzungen und einsetzen. Die Gesamthöhe beträgt 1.000
mm. Das Material sorgt für einen stabilen Stand und eine lange Nutzbarkeit des
Absperrsets: Sowohl die Pfosten als auch der Gussbodenteller bestehen aus
hochwertigem Edelstahl. Sie können beim Kauf der zweckmäßigen RS-
GUIDESYSTEMS Leit- & Absperrpfosten mit einem um 360-Grad-drehbaren Pfostenkopf
zwischen Gurten in vielen verschiedenen Farben wählen. Wichtige Details: Pfosten und
Gussbodenteller aus Edelstahl Ausziehbarer Gurt 360-Grad drehbarer Pfostenkopf für
optimal Ausrichtung des Gurtes Mit Fliehkraftbremse in der Gurtkassette Mit Gurten in
verschiedenen Farben erhältlich Gesamthöhe: 1.000 mm Abmessungen Gurt: maximale
Länge 2,3 m, Breite 50 mm



EAN/GTIN: 4251021124992