

- 45 cm Messer für hohe Flexibilität und Kraft zum Schneiden von bis zu 19 mm Ästen
- Erhält die Leistung unter Last, ohne ins Stocken zu geraten
- Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah Akku
- Ganzmetall-Getriebegehäuse umschließt das Zahnradantriebssystem und schützt es vollständig
- Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen
- Die Platzierung des Bügelgriffs und die Gewichtsverteilung bieten die beste Kombination aus Balance und Kontrolle
- Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FHT45-0	M18 FHT45-802
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3400	3400
Schnittlänge (mm)	450	450
Messerabstand [mm]	17.5	17.5
Max. Schnittkapazität [mm]	19	19
Zahn-Winkelschliff (°)	< 30	< 30
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 HB8 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933479677	4933480113