

MAUL

LED-Arbeitsplatzleuchte MAULexplore, dimmbar

Hochleistungs-LED-Leuchte mit 5140 Lux

Spezialleuchte für anspruchsvolle Profis: Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers

Lichtstarke Arbeitsumgebung fördert die Konzentrationsfähigkeit, besonders geeignet für präzise Arbeiten,

Qualitätssicherung oder Montage

Komfortabel: Stufenlos dimmbar

Blendfreies Arbeiten und homogene Lichtverteilung

Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, Energieeffizienzklasse A+

Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
 - Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
 - Leistung: 19 W
 - Gewichteter Energieverbrauch: 19 kWh / 1000 h
 - Lichtstrom: 2600 Lumen
 - Lichtausbeute: 133 Lumen / Watt
 - Farbtemperatur: 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
 - Max. Beleuchtungsstärke: 5140 Lux (Messabstand 35 cm)
 - Farbwiedergabeindex (Ra): 83
 - Lebensdauer: 35.000 Stunden
 - Eurostecker
- robuster Metallarm, um 80° drehbar
 - Armlänge unten 400 mm und oben ca. 440 mm
 - Höhe: 500 mm
 - Leuchtenkopf 85 x 580 mm für optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
 - dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
 - Touch-Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes Dimmen, An- und Ausschalten
 - Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall (Klemmweite bis 63 mm)
 - Kabellänge: 2,0 m
 - Schutzklasse II



LED-Arbeitsplatzleuchte MAULexplore



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Arbeitsplatzleuchte MAULexplore	Klemmfuß	weiß	19 Watt	6500 K	220-240 V	E	8205602	62010081