



### Typ AWS, für die sichere Lagerung von Fässern, Kanistern oder Kleingebinden

- zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und entzündbaren Flüssigkeiten (H 224-226)
- sicheres Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne Typ W
- praxisbewährte Regalkombination bestehend aus Stapelregal und Auffangwanne
- robuste Stahlkonstruktion
- Auffangwanne verzinkt, einschiebbar, 25 mm Bodenfreiheit für optimalen Korrosionsschutz
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung



Fassregal Typ AWS 1, für 4 Fässer à 200 Liter, inkl. PE-Kannenträger

Bestell-Nr. 182-580-10

#### ZUBEHÖR



Rollenauflage für die liegende Fasslagerung, Bestell-Nr. 114-542-10



Kannenträger aus PE, Maße B x T x H (mm): 270 x 270 x 300, Bestell-Nr. 114-902-10



Kannenträger aus Stahl, Maße B x T x H (mm): 280 x 270 x 300, Bestell-Nr. 114-543-10



Fassregal Typ AWS 3, für 3 Fässer à 60 Liter und 2 Fässer à 200 Liter, inkl. Kannenträger aus Stahl, Bestell-Nr. 182-581-10



Fass- und Kleingebinderegal Typ AWS 4, für 3 Fässer à 60 Liter und Kleingebinde, Bestell-Nr. 114-306-10



Kanister- und Kleingebinderegal Typ AWS 5, für 3 Kanister à 20 Liter und 2 Kanister à 60 Liter und Kleingebinde

Bestell-Nr. 114-322-10



Kleingebinderegal Typ AWS 6, zum Abstellen von Kleingebinden

Bestell-Nr. 114-308-10



Fassregal Typ AWS 2, für 2 Fässer à 200 Liter, Bestell-Nr. 114-312-10

**Wichtige Hinweise** siehe Seite 52



Kleingebinderegal Typ AWS 8, zum Abstellen von Kleingebinden, Bestell-Nr. 114-316-10



Kleingebinderegal Typ AWS 7, zum Abstellen von Kleingebinden, Bestell-Nr. 114-317-10

Typ	AWS 1		AWS 2		AWS 3		AWS 4
Maße außen B x T x H [mm]	1370 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1670	870 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1670	1370 x 1240 x 1535	1370 x 1240 x 1535
Fachmaße B x T x H [mm]	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	735 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697
Ausstattung Lagerebenen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen und Gitterrost, verzinkt	Fassauflagen und Gitterrost, verzinkt
Lagerkapazität	Fass à 200 Liter	Fass à 200 Liter	Fass à 200 Liter	Fass à 200 Liter	Fass à 200 Liter	Fass à 60 Liter	Fass à 60 Liter
Anzahl	4	4	2	2	2	3	3
Lagerkapazität zusätzlich	-	-	-	Fass à 60 Liter	Fass à 60 Liter	Kleingebinde	Kleingebinde
Anzahl	-	-	-	3	3	-	-
Auffangvolumen [L]	205	400	200	205	400	205	205
Traglast Fassauflage [kg]	350	350	350	350 / 120	350 / 120	120	120
Feldlast [kg]	1400	1400	700	1060	1060	720	720
Bestellnummer	114-311-10	182-580-10	114-312-10	114-301-10	182-581-10	114-306-10	114-306-10

Typ	AWS 5	AWS 6	AWS 7	AWS 8
Maße außen B x T x H [mm]	870 x 1240 x 2280	1370 x 1240 x 1535	870 x 1240 x 1535	870 x 1240 x 925
Fachmaße B x T x H [mm]	735 x 1115 x 697	1235 x 1115 x 697	735 x 1115 x 697	735 x 1115 x 697
Ausstattung Lagerebenen	Führungsschienen und Gitterrost, verzinkt	2 x Gitterrost, verzinkt	2 x Gitterrost, verzinkt	1 x Gitterrost, verzinkt
Lagerkapazität	Kanister à 60 Liter	Kleingebinde	Kleingebinde	Kleingebinde
Anzahl	2	-	-	-
Lagerkapazität zusätzlich	Kanister à 20 Liter	-	-	-
Anzahl	3	-	-	-
Auffangvolumen [L]	205	205	200	200
Fachlast [kg]	240	410	435	435
Feldlast [kg]	720	820	870	435
Bestellnummer	114-322-10	114-308-10	114-317-10	114-316-10