

stumpf

armoire d'atelier

MovaFlex-1

hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre à poignée tournante, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 142813

stumpf Armoire à portes battantes MovaFlex-1


armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm
- force par plateau 80 kg
- En tôle d'acier
- 2 niveau(x) avec tablette en acier
- double porte battante
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre à poignée tournante
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie





Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire d'atelier	surface de face avant	finition peinture époxy
lieu d'utilisation	intérieur	verrouillable	oui
type de porte	double porte battante	système de fermeture	porte-cadenas
hauteur	900 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1000 mm	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
profondeur	500 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoire	tablettes	cloison de séparation médiane	non
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	poignée	poignée tournante
type tablette/niveau	tablette en acier	roulant	non
charge tablette	80 kg	garantie	5 années
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	43 kg
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035		

Accessoires

142798		socle de manutention, hauteur x largeur x profondeur 150 x 1000 x 500 mm, en RAL7035 gris clair
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge