

## BS-ROLLEN

### roue

force 200 kg, diamètre x largeur 100 x 40 mm, moyeu longueur x Ø 40 x 20 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, jante en aluminium

Numéro d'article: 526628



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

### Roue

roue




- force 200 kg
- diamètre x largeur 100 x 40 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 20 mm
- avec bandage polyuréthane
- silencieuses
- moyeu avec roulement à billes
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils

## Détails techniques

manutention dynamique	roues	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roue pour fortes charges	frein	sans
modèle	roue	pare-fils	non
charge	200 kg	longueur de moyeu	40 mm
pneumatique	polyuréthane	trou de moyeu	20 mm
Ø de roue	100 mm	largeur de roue	40 mm
matériau de jante	aluminium	propriété surface de roulement	silencieuses
roulement	roulement à billes	Poids	0,5 kg

convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier
---------------------------	--

### Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés