



# Vakuumsaugnapf ESV-100-EF

Teilenummer: 191050

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius R	200 mm
Sauger-Durchmesser	100 mm
Sauger-Volumen	79,812 cm <sup>3</sup>
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund, extra-tief
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 200 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	440,8 N
Produktgewicht	65 g
Farbe	grau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	FPM