



M 1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz



Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit
1	917.1221	1/2" Sechskant-Stecknuss, 21 mm	1	27	911.1310	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 10 mm	1	50	911.1462	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB10	1
2	917.1222	1/2" Sechskant-Stecknuss, 22 mm	1	28	911.1312	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 12 mm	1	51	911.1701	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS10	1
3	917.1223	1/2" Sechskant-Stecknuss, 23 mm	1	29	911.1314	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 14 mm	1	52	911.1702	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS15	1
4	917.1224	1/2" Sechskant-Stecknuss, 24 mm	1	30	911.1317	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17 mm	1	53	911.1703	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS20	1
5	917.1343	1/2" Sechskant-Stecknuss, 26 mm	1	31	911.1379	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB60	1	54	911.1704	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS25	1
6	917.1227	1/2" Sechskant-Stecknuss, 27 mm	1	32	911.1380	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB70	1	55	911.1705	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS27	1
7	917.1344	1/2" Sechskant-Stecknuss, 28 mm	1	33	911.1368	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T55	1	56	911.1706	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS30	1
8	917.1230	1/2" Sechskant-Stecknuss, 30 mm	1	34	911.1369	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T60	1	57	911.1707	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS40	1
9	917.1232	1/2" Sechskant-Stecknuss, 32 mm	1	35	911.1370	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T70	1	58	911.1708	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS45	1
10	917.1210	1/2" Sechskant-Stecknuss, 10 mm	1	36	911.1436	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3 mm	1	59	911.3865	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5 mm	1
11	917.1211	1/2" Sechskant-Stecknuss, 11 mm	1	37	911.1437	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4 mm	1	60	911.38655	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5,5 mm	1
12	917.1212	1/2" Sechskant-Stecknuss, 12 mm	1	38	911.1438	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5 mm	1	61	911.3866	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6 mm	1
13	917.1213	1/2" Sechskant-Stecknuss, 13 mm	1	39	911.1439	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6 mm	1	62	911.3867	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7 mm	1
14	917.1214	1/2" Sechskant-Stecknuss, 14 mm	1	40	911.1440	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7 mm	1	63	911.3868	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 8 mm	1
15	917.1215	1/2" Sechskant-Stecknuss, 15 mm	1	41	911.4407	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T6	1	64	917.3969	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 9 mm	1
16	917.1216	1/2" Sechskant-Stecknuss, 16 mm	1	42	911.4362	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T7	1	65	917.3857	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 10 mm	1
17	917.1217	1/2" Sechskant-Stecknuss, 17 mm	1	43	911.1448	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T8	1	66	911.3862	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 12 mm	1
18	917.1218	1/2" Sechskant-Stecknuss, 18 mm	1	44	911.1478	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T9	1	67	911.3869	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T15	1
19	917.1219	1/2" Sechskant-Stecknuss, 19 mm	1	45	911.1442	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T10	1	68	911.3870	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T20	1
20	917.1220	1/2" Sechskant-Stecknuss, 20 mm	1	46	917.1456	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB6	1	69	911.3871	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T25	1
21	911.1343	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 55 mm	1	47	917.1457	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB7	1	70	911.3872	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T27	1
22	911.1344	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 55 mm	1	48	911.1461	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB8	1				
23	911.1345	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M14, 55 mm	1	49	911.1485	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB9	1				
24	911.1346	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M16, 55 mm	1								
25	911.1348	1/2" Bit-Stecknuss XZN mit Stirnlochbohrung, M16, 55 mm	1								
26	911.1378	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB55	1								



Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit
71	911.3873	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T30	1	93	917.3810	3/8" Sechskant-Stecknuss, 10 mm	1	120	917.1428	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 8 mm	1
72	911.3874	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T40	1	94	917.3811	3/8" Sechskant-Stecknuss, 11 mm	1	121	917.1429	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 9 mm	1
73	911.3885	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T45	1	95	917.3812	3/8" Sechskant-Stecknuss, 12 mm	1	122	917.1430	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 10 mm	1
74	911.3884	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T50	1	96	917.3813	3/8" Sechskant-Stecknuss, 13 mm	1	123	917.1431	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 11 mm	1
75	911.3876	3/8" Bit-Stecknuss, PH2	1	97	917.3814	3/8" Sechskant-Stecknuss, 14 mm	1	124	917.1432	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 12 mm	1
76	911.3918	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M4	1	98	917.3815	3/8" Sechskant-Stecknuss, 15 mm	1	125	917.1433	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 13 mm	1
77	911.3915	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M5	1	99	917.3816	3/8" Sechskant-Stecknuss, 16 mm	1	126	911.3801	3/8" Verlängerung mit Rändelung, 75 mm	1
78	911.3916	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M6	1	100	917.3817	3/8" Sechskant-Stecknuss, 17 mm	1	127	911.3802	3/8" Verlängerung mit Rändelung, 150 mm	1
79	911.3917	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M8	1	101	917.3818	3/8" Sechskant-Stecknuss, 18 mm	1	128	911.1203	1/2" Verlängerung, 250 mm	1
80	917.3901	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M9	1	102	917.3819	3/8" Sechskant-Stecknuss, 19 mm	1	129	911.1202	1/2" Verlängerung, 125 mm	1
81	911.3920	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M10	1	103	917.1405	1/4" Sechskant-Stecknuss, 5 mm	1	130	911.1207	3/8" Gleitstück/Vergrößerungsadapter, 3/8" F x 1/2" M	1
82	917.3903	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M12	1	104	917.14055	1/4" Sechskant-Stecknuss, 5,5 mm	1	131	911.1250	1/2" Kardangelenke	1
83	911.3961	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB15	1	105	917.1406	1/4" Sechskant-Stecknuss, 6 mm	1	132	911.1424	1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 100 mm	1
84	911.3962	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB20	1	106	917.1407	1/4" Sechskant-Stecknuss, 7 mm	1	133	911.1423	1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 50 mm	1
85	911.3963	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB25	1	107	917.1408	1/4" Sechskant-Stecknuss, 8 mm	1	134	911.3850	3/8" Kardangelenke	1
86	911.3964	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB27	1	108	917.1409	1/4" Sechskant-Stecknuss, 9 mm	1	135	911.1450	1/4" Kardangelenke	1
87	911.3965	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB30	1	109	917.1410	1/4" Sechskant-Stecknuss, 10 mm	1	136	911.1434	1/4" Vierkant-Schraubendreher, 150 mm	1
88	911.3966	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB40	1	110	917.1411	1/4" Sechskant-Stecknuss, 11 mm	1	137	920.1490	1/4" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn	1
89	911.3967	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB45	1	111	917.1412	1/4" Sechskant-Stecknuss, 12 mm	1	138	920.3890	3/8" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn	1
90	911.3968	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB50	1	112	917.1413	1/4" Sechskant-Stecknuss, 13 mm	1	139	920.1290	1/2" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn	1
91	917.3808	3/8" Sechskant-Stecknuss, 8 mm	1	113	911.3805	3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 21 mm	1				
92	917.3809	3/8" Sechskant-Stecknuss, 9 mm	1	114	911.3823	3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 18 mm	1				
				115	911.3804	3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 16 mm	1				
				116	917.1527	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 5 mm	1				
				117	917.1528	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 5,5 mm	1				
				118	917.1426	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 6 mm	1				
				119	917.1427	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 7 mm	1				

P 10
P 15
P 20
P 25
P 30
P 35
P 40
P 45
Einzelteile S XL L M
Zubehör