



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 1360 Vatenroller



Gelaste staalconstructie, kruisverbinding naar onder gebogen Ø 420 mm voor 60 ltr. vaten, buitenring inwendige afm. Ø 610 mm voor 200 ltr. vaten. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van polyamide afm. 80 x 35 mm, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem. Voor het staande transport van stalen vaten.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
laadvlak lengte (mm)	420/610
laadvlak breedte (mm)	420/610
Totale hoogte (mm)	154
Wielen	Polyamide
Wielmaat (mm)	80 x 35
Uitvoering	offen
Gewicht (kg)	12
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976013602