

## Información sobre productos

**26 17 200**

### Alicate de montaje (alicate de boca cigüeña)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Puntas elásticas: estabilidad en caso de torsión
- Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión
- Boca larga semi-redonda que termina en punta
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
- Bocas rectas
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



#### Información general

Núm. de artículo	26 17 200
EAN	4003773016069
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE
Peso	212 g
Dimensiones	200 x 60 x 28 mm
Norma	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,2 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,2 mm
Grosor de boca (articulación) (T1)	9,5 mm
Ancho de las puntas (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longitud de boca (L3)	73,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	18 mm
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.