

Broszura informacyjna

30 11 140

Szczypce płaskie wydłużone

DIN ISO 5745



- Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie
- Różne rodzaje szczęk
- Długie, płaskie szczęki
- Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	30 11 140
EAN	4003773033936
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	86 g
Wymiary	140 x 51 x 12 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Grubość szczęki (złącze) (T1)	8,0 mm
Szerokość końcówki (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	4,0 mm
Długość szczęki (L3)	42,0 mm
Szerokość główki (W3)	15,0 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych