

Informazione prodotto

70 01 180

Tronchese laterale per meccanica

DIN ISO 5749

- L'indispensabile tronchese laterale per un uso versatile
- Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata
- Taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza
- Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico

Art. No.	70 01 180
EAN	4003773018070
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	200 g
Dimensioni	180 x 52 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 4,0 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,0 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,5 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori