

Termékinformációk

70 06 180

Oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- A nélkülözhetetlen oldalcsípőfogó sokoldalúan használható
- Kiváló minőségű anyag és nagy tartósságú pontos megmunkálás
- Precíziós-vágóélek puha és kemény huzalhoz
- Tiszta vágat a vágócsúcsokon, vékony Cu-huzaloknál is
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Keskeny fejforma nehezen elérhető munkaterületeken történő használathoz
- Fazettával
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett




⚡ 1000 V 

Altalános	
Cikkszám	70 06 180
EAN	4003773033813
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	254 g
Méret	180 x 56 x 20 mm
Szabvány	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők	
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
VDE-engedély	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



tiszta vágat a vágócsúcsokon, vékony Cu-huzaloknál is