

Broszura informacyjna

71 32 200

KNIPEX CoBolt®

Kompaktowe szczypce tnące przegubowe



- Sprężyny rozwierające i blokada połączone dodatkowo z rękojeściami zapewniają komfortową pracę i bezpieczny transport
- Z powierzchnią chwytającą pod złączem do chwytania i przeciągania drutów o średnicy od Ø 1,0 mm
- Z precyzyjnymi ostrzami do cięcia drutu miękkiego, twardego i bardzo twardego (fortepianowego)
- Do cięcia np.: sworzni, gwoździ, prętów, nitów itp. o średnicy do 5,2 mm
- Specjalna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Z wgłębieniem ułatwiającym cięcie drutu o większej średnicy
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	71 32 200
EAN	4003773066880
Szczypce	fosforanowane, czarne
rękojeści	z wąskimi, wielokomponentowymi nasadkami
Waga	370 g
Wymiary	200 x 62 x 24 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 6 mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 5,2 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 4,0 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 3,6 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych