

Productinformatie

87 26 250

KNIPEX Cobra® VDE

Hightech-waterpomptang, geïsoleerd

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Instellen door de bek dicht te schuiven op het werkstuk, snel, veilig en eenvoudig in gebruik
- De fijne verstelling: maakt een optimale aanpassing van de meest uiteenlopende gereedschapsgrootten en een handvriendelijke greeppositie mogelijk
- Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharte tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	87 26 250
EAN	4003773071495
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	340 g
Afmetingen	250 x 59 x 20 mm
Norm	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Instelposities	24
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 2 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	46 mm
Capaciteit voor buizen inch (diameter)	Ø 50 mm
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Tang gewoon dichtschuiven!



Snelle instelling op het werkstuk zonder drukknop in te drukken

