

Termékinformációk

97 51 12

Krimpelő fogó Western-dugóhoz



- Jobb nyitási mechanizmus, optimalizált kialakítás, kisebb súly
- Krimpelésre használható 4, 6 és 8 tűs Western csatlakozókhoz
- Lapos, árnyékolatlan telefonkábel vágásához és lecsupaszításához
- Pontos préselő folyamat párhuzamos préseléssel
- állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- Erőnövelés karos áttétellel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Western RJ 10 (7,65 mm széles), RJ 11/12 (9,65 mm széles) és RJ 45 (11,68 mm széles) típusokhoz
- Hosszlevágó és kábelcsupaszító késsel a szalagkábelekekhez, 6 és 12 mm hosszú
- Fej barnítva, a fogantyúk kétszínű több részből álló műanyag bevonattal burkolva
- Pót huzalcsupaszító-funkcióval a körszelvényű kábelhez
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

Általános

Cikkszám	97 51 12
EAN	4003773043188
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	475 g
Méret	200 x 63 x 18 mm

Műszaki jellemzők

	RJ 10 (4 pólusú) 7,65 mm RJ 11/12 (6 pólusú) 9,65 mm RJ 45 (8 pólusú) 11,68 mm
Fészkek száma	3
	Western dugó

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk