

Información sobre productos

97 52 65 A

Crimpadora de 4 mandriles para terminales girados



- Ajuste óptimo a cualquier diámetro del conductor usando la rueda de ajuste
- Con tabla para determinar los valores de ajuste
- Alicata en maletín de plástico con alojamiento de espuma
- Para crimpar terminales girados
- Crimpado de 4 mandriles para uniones de crimpado de máxima calidad
- Indicador para la comprobación básica
- Proceso de crimpado de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática
- Alta transmisión de fuerza debido a la acción de palanca muy efectiva para reducir fatiga en el trabajo
- Muy confortable dada su forma manejable
- Acero eléctrico de calidad especial al cromo vanadio, templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	97 52 65 A
EAN	4003773071594
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	604 g
Dimensiones	250 x 79 x 42 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Aplicación	Terminales girados (p. ej. Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capacidad milímetros cuadrados	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Núm. de posiciones de crimpaje	1
Diámetro máx. de contacto	7,5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.