

Moravia rebord de balisage BLACK BULL

convient pour le intérieur, hauteur x longueur x profondeur 150 x 800 x 100 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune, à cheviller



MORAVIA
kompetent und fair



Numéro d'article: 141906



Moravia Rebord de balisage BLACK BULL

rebord de balisage





- convient pour le intérieur
- hauteur x longueur x profondeur 150 x 800 x 100 mm
- épaisseur de cloison 6 mm
- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune
- à cheviller

Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	épaisseur de cloison	6 mm
équipement de sécurité	protection anti-collision	type de fixation	à cheviller
type de protection anti-collision	rebord de balisage	matériau	acier
lieu d'utilisation	intérieur	surface de protection anti-collision	avec revêtement en plastique
hauteur	150 mm	couleur de la protection anti-collision	jaune
longueur	800 mm	Poids	9 kg

profondeur 100 mm

Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
505094		miroir spécifique, diamètre 600 mm, Visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
526304		porte souples à lanières, hauteur 2200 mm, largeur de lanière 300 mm, épaisseur 3 mm, chevauchement 50 mm (correspond à une proportion de 33 %)