

Rollcart palletwiel

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1230 x 830 mm,
laadhoogte 650 mm, platform open,
platform met 4 stapelhoeken als
opzethulp, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem



Artikelnummer: 158048

Rollcart Palletonderwagen

Draagvermogen 1200 kg

palletwiel






- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1230 x 830 mm
- laadhoogte 650 mm
- maten afgestemd op europallet
- platform open
- platform met 4 stapelhoeken als opzethulp
- staalconstructie, met slag- en krasvaste poedercoating
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type roller	palletwiel	diameter wiel	200 mm

draagvermogen	600 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
euronorm	ja	lengte	1300 mm
laadhoogte	650 mm	breedte	900 mm
lengte laadvlak	1230 mm	materiaal	staal
breedte laadvlak	830 mm	oppervlak	m. poedercoating
platform constructie	open	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
laadvlak uitrusting	4 stapelhoeken als opzethulp	norm	EN 1757-3 (rem)
stuurstang	nee	gewicht	54 kg
banden	TPE		

Gerelateerde Producten

158054		opzetframe voor palletonderstel, laadvlak lengte x breedte 1230 x 830 mm, hoogte 160 mm
158055		opzetframe voor palletonderstel, laadvlak lengte x breedte 1230 x 830 mm, hoogte 260 mm
158056		opzetframe voor palletonderstel, laadvlak lengte x breedte 1230 x 830 mm, hoogte 360 mm
158057		duwbeugel voor palletonderstel, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
158058		dissel en koppeling voor palletonderstel, lengte 350 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw