

Moravia barrière de protection anti- collision BLACK BULL

élément : angle intérieur, convient pour le intérieur, hauteur x profondeur 200 x 638 mm, longueur des côtés 638 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune, à cheviller dans la plaque de fond



MORAVIA
kompetent und fair



Numéro d'article: 214654

Moravia Barrière de protection anti-collision angulaire BLACK BULL

barrière de protection anti-collision





- élément : angle intérieur
- convient pour le intérieur
- hauteur x profondeur 200 x 638 mm
- diamètre du tube 76 mm
- épaisseur de cloison 3 mm
- longueur des côtés 638 mm
- avec passages de câbles dans la plaque de fond
- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune
- à cheviller dans la plaque de fond

Détails techniques






sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	diamètre de tube 76 mm
équipement de sécurité	protection anti-collision	épaisseur de cloison 3 mm
type de protection anti-collisio	barrière de protection anti-collision	type de fixation à cheviller

élément	angle intérieur	équipement protection anticollis	passage de câbles dans la plaque de fond
lieu d'utilisation	intérieur	matériau	acier
hauteur	200 mm	surface de protection anti-collis	avec revêtement en plastique
profondeur	638 mm	couleur de la protection anti-co	jaune
longueur des côtés	638 mm	Poids	11 kg

Accessoires

101604		cheville spéciale pour Protège-colonne, équipé de avec vis
214655		Capuchon pour barrière de protection anti-collision, équipé de comme obturateur latéral, en plastique, coloris noir
214656		barrière de protection anti-collision, élément : élément de liaison, en aluminium, coloris noir
214657		Élément ressort pour barre de protection anti-collision, hauteur x largeur x profondeur 50 x 146 x 166 mm, équipé de pour une inclinaison max. de 10°, en polyuréthane, coloris noir

Cela s'adapte aussi ...

505094		miroir spécifique, diamètre 600 mm, visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
505371		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, courroie en rouge/blanc, montant en aluminium coloris rouge
529543		corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en rouge/blanc
532210		panneau de sortie de secours, Issue de secours à gauche, Flèche à gauche, étiquette, en film plastique, surface à longue postluminescence, hauteur x largeur 150 x 300 mm