

rolcontainer

draagvermogen 500 kg, hoogte x lengte x breedte 1650 x 600 x 600 mm, nuttige hoogte 1490 mm, opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 4 legborden, draadgaasbodem met rand (100 mm), constructie van staal galvanisch blauw verzinkt, platform van draadgaas, met elastiekbanden



Artikelnummer: 219871

Rolcontainer

rolcontainer




- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1650 x 600 x 600 mm
- nuttige hoogte 1490 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 4 legborden
- draadgaasbodem met rand (100 mm)
- constructie van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van draadgaas
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met elastiekbanden
- wielnaaf met kogellager
- 2 zwenkwielen met rem

Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
type wagen	rolcontainer	wiel-Ø	100 mm

constructies	3 wanden (draadgaas), 4 legborden	banden	elastiek
draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
hoogte	1650 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
lengte	600 mm	wiellager	kogellager
breedte	600 mm	legbord-/niveautype	draadgaasbodem
nuttige hoogte	1490 mm	legborden / schappen aantal	4 stuks
platform	doorbroken	legborden / niveaus uitrusting	rand (100 mm)
materiaal platform	draadgaas	framehoogte	100 mm
oppervlak platform	galvanisch verzinkt	gewicht	44,7 kg
materiaal onderstel	staal		

Gerelateerde Producten

219872		draadgaasbodem, Voor bak breedte x diepte 600 x 600 mm, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, Met 20 mm hoog frame, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
219873		draadgaasbodem, Voor bak breedte x diepte 600 x 600 mm, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, Met 100 mm hoog frame, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
220182		kaartenhoes voor rolcontainer, hoogte x breedte 270 x 160 mm, voor rolcontainer, van polypropyleen/kunststof in lijkt op RAL5010 gentiaanblauw