

BS-ROLLEN

hefroller

draagvermogen 250 kg, banden nylon in zwart, diameter x breedte 50 x 24 mm, naaf met glijlager, nivelleerwielrem, bevestiging met plaat, lengte x breedte 73 x 73 mm

Artikelnummer: 222408



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Hefroller

combinatie uit mobiliteit en stabiliteit





hefroller

- draagvermogen 250 kg
- banden nylon in zwart
- diameter x breedte 50 x 24 mm
- naaf met glijlager
- nivelleerwielrem
- behuizing van gegoten aluminium in grijs
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 73 x 73 mm
- schroefgatafstand 58 x 58 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	kleur behuizing	grijs
roltype	hefroller	rem	nivelleerwielrem
draagvermogen	250 kg	totale hoogte	85 mm
banden	nylon	hoogteverstelling	10 mm
geschikt voor vloertype	glad/oneffen, ruw/oneffen	wielbreedte	24 mm
elektrisch geleidend	nee	lengte plaat	73 mm
wiel-ø	50 mm	breedte plaat	73 mm
wiellager	glijlager	afstand schroefgat	58 x 58 mm
bevestigingselement	plaat	kleur banden	zwart
materiaal behuizing	gegoten aluminium	gewicht	0,7 kg

Dit past ook bij ...

221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken