

ZARGES

ladder

Comfortstep L

trap eenzijdig, 7 treden met stootrand aan de voorkant, balklengte 2,14 m, van aluminium, geëloxeerd

Artikelnummer: 225085



ZARGES Aanlegladder Comfortstep L

Voor binnengebruik

ladder

- trap eenzijdig
- 7 treden met stootrand aan de voorkant
- Voor een werkhoogte tot ca. 3 m
- balklengte 2,14 m
- diepte trede 80 mm
- breedte 380 mm
- trede-boomverbinding geschroefd
- uitgerust met aanlegprofiel als muurbescherming
- kunststof voet aan het balkeinde
- van aluminium, geëloxeerd
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 5 kg
- conform EN 131



Technische details

stijgtechniek	ladder	ladder uitrusting	aanlegprofiel als muurbescherming
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	geschroefd
lengte paal	2,14 m	belastbaar tot	150 kg
werkhoogte	3 m	oppervlak steel	geëloxeerd
treden aantal	7	onderbouw	kunststof voet
type trede/sport	treden met stootrand aan de voorkant	gebruik	eenzijdig
diepte trede	80 mm	norm	EN 131
breedte	380 mm	gewicht	5 kg
ladder uitvoering	eendelig		