

bott **universele kast** verso

hoogte x breedte x diepte 800 x 1300 x 550 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met draaigrendelslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 232967



universele kast


- hoogte x breedte x diepte 800 x 1300 x 550 mm
- draagvermogen per niveau 75 kg
- van staal, stevig gelast
- 2 niveau(s) met Stalen bodem
- dubbele openslaande deur met ventilatiesleuven
- afsluitbaar met draaigrendelslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

Technische details





meubeltype	kast	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
type kast	universele kast	oppervlak romp	m. poedercoating

type deur	dubbele openslaande deur met ventilatie	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	800 mm	afsluitbaar	ja
breedte	1300 mm	sluitsysteem	draaigrendelslot
diepte	550 mm	onderbouw	sokkel
legborden / schappen aantal	2 stuks	materiaal	staal
legbord-/niveautype	Stalen bodem	materiaal verwerking	gelast
draagvermogen legbord	75 kg	gewicht	51,697 kg
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035		

Gerelateerde Producten

233029		Stalen bodem voor universele kast, voor kast breedte x diepte 1300 x 550 mm, draagvermogen 75 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen