

## Cascoo Roue encastrable



force 300 kg, avec bandage élastique, moyeu avec Double roulement à billes, diamètre 160 mm, jante en polyamide

Numéro d'article: 243382



### Roue encastrable

- force 300 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec Double roulement à billes
- diamètre 160 mm
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	Double roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	300 kg	pare-fils	non
pneumatique	élastique	Poids	1,12 kg
Ø de roue	160 mm		

