

## Cascao roulette pivotante



force 80 kg, avec bandage TPE,  
diamètre 80 mm, moyeu avec Palier  
de pivotement, longueur moyeu 40  
mm, jante en polypropylène, fixation  
avec panneau

Numéro d'article: 243537



roulette pivotante

- force 80 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 80 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- longueur moyeu 40 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	panneau
modèle	roulette pivotante	matériau de boîtier	acier inoxydable
charge	80 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	Longueur de moyeu	40 mm
Diamètre de roue	80 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm

matériau de jante polypropylène

Poids 0,454 kg