

BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 100 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 125 x 37 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, double blocage, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, jante avec pare-fils, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm



Numéro d'article: 340144

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 100 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 125 x 37 mm
- moyeu longueur x Ø 50 x 15 mm
- espacement des trous des vis 76x56/84x64 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- double blocage
- jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	oui
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur	155 mm
modèle	roulette pivotante	Longueur de moyeu	50 mm
charge	100 kg	trou de moyeu	15 mm
pneumatique	caoutchouc plein	largeur de roue	37 mm
Diamètre de roue	125 mm	portée	34 mm
matériau de jante	tôle d'acier	propriété surface de roulement	non tachant
roulement	roulement à rouleaux	longueur de plaque	105 mm
pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	largeur de plaque	80 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	76x56/84x64 mm
conducteur d'électricité	non	Diamètre du trou de la vis	9 mm
matériau de boîtier	acier	surface de jante	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	surface de boîtier	galvanisé
frein	double blocage	Poids	1,114 kg

Accessoires

343437



roue, force 100 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 125 x 37 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés