

poteaux de voirie

forme angulaire, hauteur x largeur x profondeur 900 x 70 x 70 mm, en aluminium, coloris rouge/blanc, Montant escamotable dans douille de sol, verrouillable avec serrure à cylindre, à sceller

Numéro d'article: 361723



Poteau basculant

poteaux de voirie

- forme angulaire
- hauteur x largeur x profondeur 900 x 70 x 70 mm
- en aluminium, coloris rouge/blanc
- Montant escamotable dans douille de sol
- verrouillable avec serrure à cylindre
- à sceller

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	fonction montant	escamotable dans douille de sol
système de barrières	poteaux de voirie	fonction automatique	non
forme	angulaire	type de fixation	à sceller
hauteur	900 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
largeur	70 mm	matériau	aluminium
profondeur	70 mm	couleur	rouge/blanc

rabattable non

Poids 16,12 kg

Cela s'adapte aussi ...

142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
210305		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu