


Thurmetall ladekast

hoogte x breedte x diepte 1000 x 605 x 695 mm, 8 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 500632



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



Thurmetall Ladekast

laden met 200 kg draagvermogen

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 605 x 695 mm
- 8 lade(n)
- laden hoogte 6x100 mm/2x150 mm
- constructie van staal
- met greeplijst
- met etikettenlijst
- draagvermogen per lade 200 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met kleurbeheersysteem
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie







Technische details

meubeltype	kast	uittrekrail lade	telescooprail
type kast	ladekast	uittrekbare lade	100 %
materiaal	staal	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	1000 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	605 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
diepte	695 mm	beletteringsveld	etikettenlijst
kast uitrusting	lades	afsluitbaar	ja
laden aantal	8 stuks	sluitsysteem	cilinderslot
hoogteverstelraster lade	25 mm	scheidingswand	nee
laden aantal x hoogte	6x100 mm/2x150 mm	greep	greeplijst
fronthoogte 100 mm	6 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 150 mm	2 stuks	certificering	GS // TÜV
draagvermogen lade	200 kg	garantie	5 jaar
indelingsraster liggend	30 mm	gewicht	112 kg
indelingsraster stand	50 mm		

Gerelateerde Producten

501087		scheidingswand, 1 lengteverdeler + 2 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 150 mm, breedte 500 mm
501101		scheidingswand, 3 lengteverdeler + 8 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm
501102		scheidingswand, 3 lengteverdeler + 8 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 150 mm, breedte 500 mm
501142		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm
501155		set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm
501166		schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 500 mm, breedte 500 mm, in zwart
501170		antislipmat, passend voor ladebreedte 500 mm, breedte x diepte 500 x 400 mm, dikte 5 mm, in antraciet
532138		etiketlijst, voor ladekast, breedte 30 mm
532139		etiketlijst, voor ladekast, breedte 50 mm

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood