


## Thurmetall ladekast

hoogte x breedte x diepte 1000 x 805 x 695 mm, 9 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 500669



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



## Thurmetall Ladekast

### laden met 200 kg draagvermogen

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 805 x 695 mm
- 9 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm
- constructie van staal
- met greeplijst
- met etikethouder
- draagvermogen per lade 200 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met kleurbeheersysteem
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating






- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

## Technische details





meubeltype	kast	uittrekrail lade	telescooprail
type kast	ladekast	uittrekbare lade	100 %
materiaal	staal	hoogteverstelraster lade	25 mm
hoogte	1000 mm	beletteringsveld	etikethouder
breedte	805 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	695 mm	oppervlak front	m. poedercoating
kast uitrusting	lades	uittrekblokkering	uittrekblokkade
laden aantal	9 stuks	afsluitbaar	ja
laden aantal x hoogte	2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm	sluitsysteem	cilinderslot
fronthoogte 75 mm	2 stuks	scheidingswand	nee
fronthoogte 100 mm	6 stuks	greep	greeplijst
fronthoogte 150 mm	1 stuks	verrijdbaar	nee
draagvermogen lade	200 kg	garantie	5 jaar
indelingsraster staand	50 mm	certificering	GS // TÜV
indelingsraster liggend	30 mm	gewicht	144 kg

## Gerelateerde Producten

501090		scheidingswand, 2 lengteverdelers + 3 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 150 mm, breedte 700 mm
501104		scheidingswand, 4 lengteverdelers + 11 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 700 mm
501105		scheidingswand, 4 lengteverdelers + 11 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 700 mm
501106		scheidingswand, 4 lengteverdelers + 11 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 150 mm, breedte 700 mm
501144		set inzetbakken, bestaand uit 30 bakken, 18 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 700 mm
501145		set inzetbakken, bestaand uit 30 bakken, 18 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 700 mm
501157		set inzetbakken, bestaand uit 21 bakken, 21 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 700 mm
501158		set inzetbakken, bestaand uit 21 bakken, 21 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 700 mm
501167		schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 700 mm, breedte 700 mm, in zwart

501171		antislipmat, passend voor ladebreedte 700 mm, breedte x diepte 700 x 400 mm, dikte 5 mm, in antraciet
532138		etiketlijst, voor ladekast, breedte 30 mm
532139		etiketlijst, voor ladekast, breedte 50 mm

## Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood