

## TROAX opzetelement voor wandelement voor scheidingswandsysteem Extra

hoogte x breedte 800 x 800 mm,  
extra uitvoering (frame 20 x 30 mm),  
van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs

Artikelnummer: 506394



## TROAX Opzetelement voor scheidingswandsysteem Extra

opzetelement voor wandelement voor scheidingswandsysteem



- hoogte x breedte 800 x 800 mm
- draadgaas 50 x 50 x 2,5
- extra uitvoering (frame 20 x 30 mm)
- voor verhoging tot 3000 mm
- frame van vierkante buis
- van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs

### Technische details





afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	scheidingswand uitrusting	extra uitvoering (frame 20 x 30 mm)
veiligheidsuitrusting	scheidingswandsysteem	scheidingswand functie	voor verhoging tot 3000 mm
roosterelement	opzetelement voor wandelement	profiel	vierkante buis
hoogte	800 mm	materiaal	staal
breedte	800 mm	oppervlak	gelakt

hoogte maas	50 mm	kleur	stofgrijs // RAL7037
breedte maas	50 mm	gewicht	5 kg
draaddikte	2,5 mm		

## Gerelateerde Producten

505695		steun voor scheidingswandsysteem, hoogte x breedte 3000 x 40 mm, met voetplaat, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
505863		staande consoles, voor machine-veiligheidshek

## Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210871		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag