

Bauer benne roulante pour copeaux

hauteur x longueur x largeur 1220 x 1395 x 1070 mm, capacité 0,6 m³, force 300 kg, Structure robuste en tôle avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement roulettes et fourreaux de fourche



Numéro d'article: 518643



Bauer Benne roulante pour copeaux avec fourreaux de fourche

benne roulante pour copeaux


- Pour vidage au niveau du sol et par chariot élévateur
- hauteur x longueur x largeur 1220 x 1395 x 1070 mm
- hauteur d'arête de renversement 830 mm
- capacité 0,6 m³
- force 300 kg
- poids 152 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 55 x 170 mm
- écartement fourreaux de fourche 465 mm
- épaisseur de matériau 2 mm
- Ø de roue 250 mm
- Fonction de basculement manuellement par la poignée au dos
- encliquetage automatique de la sécurité de basculement à ressort
- étanche à l'huile et à l'eau
- robinet de vidange et tablette intermédiaire en tôle perforée (Ø de trou 3 mm, division 6 mm)
- Stabilité élevée grâce au renfort en fer plat

- Structure robuste en tôle avec revêtement en zinc anti-corrosion
- soubassement roulettes et fourreaux de fourche
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes + poignée
- avec bandage caoutchouc plein
- 1 roulette pivotante à frein




Détails techniques

type de récipient	bennes basculantes	largeur des fourreaux de fourche	170 mm
capacité	0,6 m³	écartement fourreaux de fourche	465 mm
hauteur	1220 mm	robinet de vidange	oui
longueur	1395 mm	gerbable	non
largeur	1070 mm	emboîtable	non
charge	300 kg	poignée	poignée
hauteur d'arête de renversement	830 mm	considération comme matière dang	non
matériau	tôle	surface	galvanisé
propriété matériau	étanche à l'huile et à l'eau	exécution couleur	galvanisé
épaisseur de matériau bac de rét	2 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
stabilité / renfort / entretoise	fer plat	type de couvercle	couvercle rabattable
fonction de basculement	manuellement	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
sécurité antibasculement	sécurité basculement à ressort	pneumatique	caoutchouc plein
vidage au niveau du sol	oui	Ø de roue	250 mm
possibilité de passage au-dessous	oui	équipement roue	1 roulette pivotante à frein
soubassement	roulettes et fourreaux de fourche	Poids	152 kg
hauteur des fourreaux de fourche	55 mm		

Accessoires

500415		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour bennes roulantes 0,6 m³, avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières

531837



rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir