

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 200 kg, diameter x breedte 150 x 35 mm, naaf lengte x Ø 129 x 106 mm, met polyurethaan-banden, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 129 x 106 mm



BS ROLLEN
INOX

Artikelnummer: 524910

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Bokwiel

bokwiel


- draagvermogen 200 kg
- diameter x breedte 150 x 35 mm
- naaf lengte x Ø 129 x 106 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met glijlager
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS RVS mat
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 129 x 106 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	192 mm
bouwmodel	bokwiel	naaflengte	129 mm
draagvermogen	200 kg	naafboorgat	106 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	35 mm
wiel-Ø	150 mm	loopvlak eigenschap	geluiddempend

materiaal velg	kunststof	lengte plaat	129 mm
wiellager	glijlager	breedte plaat	106 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	105x80 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-Ø	11 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	RVS mat
materiaal behuizing	RVS	gewicht	1 kg
rem	zonder		

Gerelateerde Producten

524911		wiel, draagvermogen 200 kg, diameter x breedte 150 x 35 mm, naaf lengte x Ø 129 x 106 mm, met polyurethaan-banden, naaf met glijlager, velg van kunststof
--------	---	---

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken