

BS-ROLLEN

zwenkwiel met rem

draagvermogen 40 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 50 x 18 mm, naaf met glijlager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm



BS ROLLEN
INOX



Artikelnummer: 524966

BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem




- draagvermogen 40 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 50 x 18 mm
- schroefgatafstand 45x45 mm, schroefgat-Ø 6,5 mm
- naaf met glijlager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	kogellager
roltype	apparaatwiel	rem	Dubbele rem
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee

draagvermogen	40 kg	totale hoogte	70 mm
banden	TPE	wielbreedte	18 mm
wiel-ø	50 mm	uitlading	26 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
wiellager	glijlager	lengte plaat	60 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	breedte plaat	60 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	45x45 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	6,5 mm
materiaal behuizing	RVS	gewicht	0,184 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken