

BS-ROLLEN roulette pivotante avec frein

BS ROLLEN

force 50 kg, avec bandage TPE,
diamètre x largeur 50 x 20 mm,
moyeu avec palier lisse, double
blocage, jante en plastique, fixation
avec panneau, longueur x largeur
54 x 54 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 526438



BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein



- force 50 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- diamètre x largeur 50 x 20 mm
- moyeu longueur x Ø 22 x 6 mm
- espacement des trous des vis 40x40/34x34 mm, Ø trou des vis 6,3 mm
- moyeu avec palier lisse
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 54 x 54 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulette pour appareils	hauteur	73 mm
modèle	roulette pivotante	Longueur de moyeu	22 mm
charge	50 kg	trou de moyeu	6 mm

pneumatique	TPE	largeur de roue	20 mm
Diamètre de roue	50 mm	portée	26 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	Non tachante
roulement	palier lisse	longueur de plaque	54 mm
élément de fixation	panneau	largeur de plaque	54 mm
conducteur d'électricité	non	distance trou de vis	40x40/34x34 mm
matériau de boîtier	acier	Diamètre du trou de la vis	6,3 mm
palier de pivotement	roulement à billes	surface de boîtier	galvanisé
frein	double blocage		

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés